

**Garant**
**KNUX 160410R, Zvrst: HB7035-1**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251076 HB7035-1
GTIN	4045197874368
Razred artikla	21G

## Opis

KNUX 160410R HB7035-1 Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SG

Lomilec odrezkov: 3,2 mm

 Globina reza  $a_p$ : 1 - 6 mm

 Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v

 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SG
Globina reza $a_p$	1 - 6 mm
Radij rezila	1 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Zvrst	HB7035-1
Lomilec odrezkov	3,2 mm
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje