

Garant**KNUX 160410L, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251078 HB7035-1
GTIN	4045197874375
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410L HB7035-1 Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SG

Lomilec odrezkov: 3,2 mm

Globina reza a_p : 1 - 6 mmPodajanje f : 0,2 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7035-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Globina reza a_p	1 - 6 mm
Lomilec odrezkov	SG
Radij rezila	1 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	3,2 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje