

Garant**RC.X 1003, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260640 HB7035-1
GTIN	4045197874382
Razred artikla	21G

Opis

RC.X 1003 HB7035-1 Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7035-1
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCMX 1003
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje