

Garant**SCMT 09T304, Zvrst: HB7035-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje