

**Garant****SC.T 09T304, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260762 HB7035-1
GTIN	4045197874412
Razred artikla	21G

## Opis

SC.T 09T304 HB7035-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

## Tehnični opis

Zvrst	HB7035-1
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje