

Garant**SC.T 120404, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260765 HB7035-1
GTIN	4045197874443
Razred artikla	21G

Opis

SC.T 120404 HB7035-1 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje