

**Garant****SC.T 120408, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260766 HB7035-1
GTIN	4045197874450
Razred artikla	21G

## Opis

SC.T 120408 HB7035-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f: 0,1 - 0,3 mm/v

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje