

**Garant****SNMG 120404, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251222 HB7035-1
GTIN	4045197874474
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje