

Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251224 HB7035-1
GTIN	4045197874498
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje