

**Garant****SNMG 120412, Zvrst: HB7035-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251226 HB7035-1
GTIN	4045197874511
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 6 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje