

**Garant****SNMG 120412, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Lomilec odrezkov	SG
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje