

Garant**SNMG 150612, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251232 HB7035-1
GTIN	4045197874542
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150612 HB7035-1 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SM

Globina reza a_p : 0,5 - 6 mmPodajanje f : 0,15 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1

Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje