

**Garant****SNMG 150612, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251330 HB7035-1
GTIN	4045197874559
Razred artikla	21G

## Opis

SNMG 150612 HB7035-1 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SG

Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mm

Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SG
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Zvrst	HB7035-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 260 m/min

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje