

Garant
SNMG 190612, Zvrst: HB7035-1


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251236 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874573 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

SNMG 190612 HB7035-1 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SM

Globina reza a_p : 0,5 - 6 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Globina reza a_p | 0,5 - 6 mm |
| Podajanje f | 0,15 - 0,5 mm/v |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| Glavna uporaba | P |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 320 m/min |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Zvrst | HB7035-1 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Lomilec odrezkov | SM |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 190612 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |