

Garant**SNMG 190616, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251238 HB7035-1
GTIN	4045197874580
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190616 HB7035-1 Radij rezila: 1,6 mm
Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SM
Globina reza a_p : 0,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7035-1
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v

Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje