

Garant**SNMG 190616, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251336 HB7035-1
GTIN	4045197874597
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190616 HB7035-1 Radij rezila: 1,6 mm

Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SG

Globina reza a_p : 1,5 - 9 mm

Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7035-1
Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Lomilec odrezkov	SG
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	1,6 mm

Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje