

Garant
SNMG 190624, Zvrst: HB7035-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251338 HB7035-1
GTIN	4045197874603
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 190624 HB7035-1 Radij rezila: 2,4 mm

Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SG

Globina reza a_p : 1,5 - 9 mm

Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7035-1
Lomilec odrezkov	SG
Radij rezila	2,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1,5 - 9 mm
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje