

Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, izmet, Navoj: G2col**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486250 G2
GTIN	2050001039002
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napotek:

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Kakovost	A
Ø navoja	59,61 mm
Korakov na colo	11
Navoj	G2
Kalibriranje	L12
Vrsta šablone	Kontrolna šablona

Tolerančno polje	A
Standard	DIN 228
Vrsta navoja	G
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

Storitve

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni Ø 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni Ø 60 mm	028600 60