


Garant**SNMM 120412, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	2 - 12 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Lomilec odrezkov	SR
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje