

Garant**SNMM 150616, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251390 HB7035-1
GTIN	4045197874627
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 150616 HB7035-1 Radij rezila: 1,6 mm

Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SR

Globina reza a_p : 2 - 12 mm

Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	2 - 12 mm
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	1,6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	P

Lomilec odrezkov	SR
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 150616
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje