


Garant**SNMM 190624, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Razred artikla	21G

Opis

SNMM 190624 HB7035-1 Radij rezila: 2,4 mm

Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SR

Globina reza a_p : 2 - 12 mm

Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 260 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Globina reza a_p	2 - 12 mm
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	2,4 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Lomilec odrezkov	SR

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMM 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje