

**Garant****TCMT 110202, Zvrst: HB7035-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260950 HB7035-1
GTIN	4045197874641
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje