

**Garant****TC.T 110202, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260980 HB7035-1
GTIN	4045197874658
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7035-1
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje