

Garant**TC.T 16T304, Zvrst: HB7035-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260986 HB7035-1
GTIN	4045197874702
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	HB7035-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje