

Garant**TCMT 16T308, Zvrst: HB7035-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260988 HB7035-1
GTIN	4045197874726
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	HB7035-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje