

Garant**TNMG 160408, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Razred artikla	21G

Opis

TNMG 160408 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035-1
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje