

Garant**TNMG 160408, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251544 HB7035-1
GTIN	4045197874764
Razred artikla	21G

Opis

TN.G 160408 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min

Zvrst	HB7035-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje