

Garant**VBMT 160402, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160402 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7035-1
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	P

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160402
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje