

Garant**VB.T 160408, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261234 HB7035-1
GTIN	4045197874849
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160408 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Zvrst	HB7035-1
Radij rezila	0,8 mm

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje