

Garant**VC.T 110304, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261366 HB7035-1
GTIN	4045197874863
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje