

**Garant**
**VC.T 110304, Zvrst: HB7035-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261454 HB7035-1
GTIN	4045197874870
Razred artikla	21G

### Opis

VC.T 110304 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1  
 Lomilec odrezkov: SM  
 Toleranca: M  
 Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

### Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	HB7035-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	SM

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje