

Garant**VC.T 160408, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261374 HB7035-1
GTIN	4045197874917
Razred artikla	21G

Opis

VC.T 160408 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1
Lomilec odrezkov: SS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7035-1

Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje