

**Garant****VNMG 160404, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251732 HB7035-1 |
| GTIN                  | 4045197874931   |
| Razred artikla        | 21G             |

## Tehnični opis

|   |                   |
|---|-------------------|
| Radij rezila                            | 0,4 mm            |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 350 m/min   |
| Zvrst                                   | HB7035-1          |
| Lomilec odrezkov                        | SS                |
| Glavna uporaba                          | P                 |
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 2 mm        |
| Rezalni pogoji                          | močno prekinjen   |
| Podajanje $f$                           | 0,08 - 0,4 mm/v   |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava |
| Rezalni material                        | HM                |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | VNMG 160404       |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4                                       |
| Vrsta izdelka                     | Obračalna rezalna ploščica za struženje |