

**Garant****VNMG 160408, Zvrst: HB7035-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Zvrst	HB7035-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje