

Garant
WNMG 060404, Zvrst: HB7035-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251952 HB7035-1
GTIN	4045197874979
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Zvrst	HB7035-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje