


**Garant****WNMG 060404, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252062 HB7035-1
GTIN	4045197874986
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje