

Garant**WNMG 060408, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060408 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Zvrst	HB7035-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje