

Garant**WNMG 060408, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HB7035-1
GTIN	4045197875006
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 060408 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mmPodajanje f : 0,2 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-1
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje