

**Garant****WNMG 080404, Zvrst: HB7035-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251962 HB7035-1
GTIN	4045197875013
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080404 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SS

Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

## Tehnični opis

Zvrst	HB7035-1
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Lomilec odrezkov	SS

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje