


Garant**WNMG 080404, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 252068 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197875020 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

WN.G 080404 HB7035-1 Zvrst: HB7035-1

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mmPodajanje f : 0,2 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 320 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Globina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 320 m/min |
| Lomilec odrezkov | SM |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Podajanje f | 0,2 - 0,5 mm/v |
| Zvrst | HB7035-1 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Glavna uporaba | P |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080404 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |