


Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 252208 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197875051 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Podajanje f | 0,25 - 0,6 mm/v |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 90 - 260 m/min |
| Globina reza a_p | 1,5 - 6 mm |
| Zvrst | HB7035-1 |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Lomilec odrezkov | SG |
| Glavna uporaba | P |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje