

3M Scotch-Brite™

**Brusna koprena v zvitku, 100 mm×10 m, Struktura koprene: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556090 1000
GTIN	3134375238823
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrni in vezivom iz umetne smole.

**Prednosti:**

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

**Uporaba:**

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom. **Fina/zelo fina:** za čiščenje občutljivih površin, za odstranjevanje majhnih prask na kovinah. Primerna tudi za fino in zelo fino črtno matiranje na jeklu in ne-kovinah.

**Tehnični opis**

Struktura koprene	1000
Primerjava zrnatosti	600 - 1000
Stopnja preciznosti	zelo fina

Barva	siva
Izvedba	S Ultra Fine
3M-oznaka	CF-RL
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina valja	100 mm
Dolžina role	10 m
Značilnost blagovnega imena	100 mm×10 m
Vrsta izdelka	Brusna koprena v zvitku

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

---

**Pribor**

Vpenjalni trn za brušenje	556030
Ročno držalo	556020