

**Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, izmet, Navoj: G1/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486250 G1/8
GTIN	2050001036292
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A. Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Napotek:**

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

**Tehnični opis**

Navoj	G1/8
Kakovost	A
Korakov na colo	28
Ø navoja	9,73 mm
Kalibriranje	L12
Tolerančno polje	A

Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Standard	DIN 228
Vrsta navoja	G
Vrsta izdelka	Kontrolni navojni prstan, izmet

**Storitve**

DAkS-kalibriranje Kontrolni navojni prstan maksimalni $\varnothing$ 100 mm	028640 100
Kalibriranje kontrolnega navojnega prstana maksimalni $\varnothing$ 20 mm	028600 20