



Garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114030 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	115050 1-6
GTIN	4045197871787
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Napotek:

Vel. 13,2–20: Z držalom s spustitvijo Ø 12,7 mm.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Območje vrtanja: 1 - 6 mm

Število svedrov: 51

Korak premera svedrov: 0,1 mm

Tehnični opis

Korak premera svedrov	0,1 mm
Območje vrtanja	1 - 6 mm

Podatkovni list

Število svedrov	51
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Serija	HOLEX CleverDrill
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	60 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	30 m/min	K
CuZn	primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,3	114030 5,3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,4	114030 4,4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2	114030 2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2	114030 4,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,6	114030 5,6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,4	114030 1,4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,1	114030 5,1
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,7	114030 3,7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,8	114030 4,8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,2	114030 3,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,1	114030 4,1
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,2	114030 5,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,9	114030 3,9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,6	114030 3,6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,5	114030 1,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1	114030 1
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,8	114030 3,8

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,7	114030 2,7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,6	114030 2,6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,4	114030 2,4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,6	114030 4,6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,8	114030 1,8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5	114030 4,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,7	114030 5,7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5	114030 5,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,8	114030 5,8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114030 3,3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,7	114030 4,7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5	114030 2,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,2	114030 1,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,7	114030 1,7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,9	114030 2,9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,9	114030 4,9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,9	114030 1,9
	114030 5

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,4

114030 3,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,3

114030 2,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,1

114030 1,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,1

114030 3,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4

114030 4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6

114030 6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5

114030 3,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,3

114030 1,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,8

114030 2,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3

114030 3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,2

114030 2,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,9

114030 5,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,6

114030 1,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,3

114030 4,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,4

114030 5,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,1

114030 2,1