



## Garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114030 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-10,5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	115050 1-10,5
GTIN	4045197875419
Razred artikla	12B

### Opis

#### Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

**HOLEX CleverDrill:** Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

#### Napotek:

Vel. 13,2–20: Z držalom s spustitvijo Ø 12,7 mm.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Območje vrtanja: 1 - 10,5 mm

Število svedrov: 24

Ø osnovne izvrtine: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Korak premera svedrov: 0,5 mm

### Tehnični opis

Število svedrov	24
-----------------	----

Držalo	Cilindrično držalo
Območje vrtanja	1 - 10,5 mm
Korak premera svedrov	0,5 mm
Ø osnovne izvrtine	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Število rezil Z	2
Serijska	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Pribor

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9 mm oz. cole	114030 9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8 mm oz. cole	114030 6,8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5 mm oz. cole	114030 2,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3 mm oz. cole	114030 3,3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2 mm oz. cole	114030 2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,5 mm oz. cole	114030 7,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5 mm oz. cole	114030 3,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5 mm oz. cole	114030 5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8 mm oz. cole	114030 8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,5 mm oz. cole	114030 6,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5 mm oz. cole	114030 5,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2 mm oz. cole	114030 10,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1 mm oz. cole	114030 1
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4 mm oz. cole	114030 4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5 mm oz. cole	114030 8,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,5 mm oz. cole	114030 1,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,5 mm oz. cole	114030 9,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7 mm oz. cole	114030 7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5 mm oz. cole	114030 4,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10 mm oz. cole	114030 10
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6 mm oz. cole	114030 6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,5 mm oz. cole	114030 10,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2 mm oz. cole	114030 4,2
	114030 3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.  
cole) 3 mm oz. cole

---