



Garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114030 v kaseti, neprevlečeni, Tip: 1-13KB



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	115050 1-13KB
GTIN	4045197875433
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Napotek:

Vel. 13,2–20: Z držalom s spustitvijo Ø 12,7 mm.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Območje vrtanja: 1 - 13 mm

Število svedrov: 29

Ø osnovne izvrtine: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Korak premera svedrov: 0,5 mm

Tehnični opis

Korak premera svedrov	0,5 mm
-----------------------	--------

Območje vrtanja	1 - 13 mm
Število svedrov	29
Držalo	Cilindrično držalo
Ø osnovne izvrtine	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Število rezil Z	2
Serija	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Pribor

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2 mm oz. cole	114030 2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5 mm oz. cole	114030 4,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3 mm oz. cole	114030 3,3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7 mm oz. cole	114030 7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,5 mm oz. cole	114030 9,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,5 mm oz. cole	114030 1,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,8 mm oz. cole	114030 4,8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8 mm oz. cole	114030 8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5 mm oz. cole	114030 5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2 mm oz. cole	114030 10,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,5 mm oz. cole	114030 10,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5 mm oz. cole	114030 5,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 11 mm oz. cole	114030 11
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5 mm oz. cole	114030 3,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10 mm oz. cole	114030 10
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,5 mm oz. cole	114030 6,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 12,5 mm oz. cole	114030 12,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 13 mm oz. cole	114030 13
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5 mm oz. cole	114030 8,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 12 mm oz. cole	114030 12
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 11,5 mm oz. cole	114030 11,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5 mm oz. cole	114030 2,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4 mm oz. cole	114030 4
	114030 7,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 7,5 mm oz. cole

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 3 mm oz. cole

114030 3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 1 mm oz. cole

114030 1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 4,2 mm oz. cole

114030 4,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 9 mm oz. cole

114030 9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 6 mm oz. cole

114030 6