



Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114030, neprevlečeni, Tip: 6-10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	115055 6-10
GTIN	4045197875464
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Napotek:

Vel. 13,2–20: Z držalom s spustitvijo Ø 12,7 mm.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Območje vrtanja: 6 - 10 mm

Število svedrov: 41

Korak premera svedrov: 0,1 mm

Tehnični opis

Držalo	Cilindrično držalo
Korak premera svedrov	0,1 mm
Število svedrov	41
Območje vrtanja	6 - 10 mm
Število rezil Z	2
Serija	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS

Podatkovni list

Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	60 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	30 m/min	K
CuZn	primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N \varnothing DC h8 (mm oz. cole) 9	114030 9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N \varnothing DC h8 (mm oz. cole) 6	114030 6
	114030 7,5

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,4

114030 9,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,1

114030 6,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,2

114030 8,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,5

114030 6,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,6

114030 6,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,9

114030 7,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10

114030 10

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,5

114030 8,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,3

114030 7,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,7

114030 8,7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,4

114030 8,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,8

114030 9,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,6

114030 7,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,9

114030 8,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,3

114030 9,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,7

114030 7,7

114030 9,5

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,9

114030 6,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,2

114030 9,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,2

114030 6,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,3

114030 8,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,1

114030 7,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8

114030 8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,1

114030 9,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,6

114030 8,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,2

114030 7,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,4

114030 7,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,4

114030 6,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,3

114030 6,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,7

114030 9,7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,6

114030 9,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,8

114030 7,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8

114030 6,8

114030 7

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,9

114030 9,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,7

114030 6,7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,1

114030 8,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,8

114030 8,8