



Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114030, neprevlečeni, Tip: 2-10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	115055 2-10
GTIN	4045197875471
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Napotek:

Vel. 13,2–20: Z držalom s spustitvijo Ø 12,7 mm.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Območje vrtanja: 2 - 10 mm

Število svedrov: 81

Korak premera svedrov: 0,1 mm

Tehnični opis

Držalo	Cilindrično držalo
Območje vrtanja	2 - 10 mm
Število svedrov	81
Korak premera svedrov	0,1 mm
Število rezil Z	2
Serija	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS

Podatkovni list

Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	60 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	30 m/min	K
CuZn	primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N \varnothing DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114030 8,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N \varnothing DC h8 (mm oz. cole) 6,9	114030 6,9
	114030 8,4

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,6

114030 4,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,3

114030 4,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,1

114030 3,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,2

114030 8,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10

114030 10

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,6

114030 6,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,2

114030 3,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5

114030 5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,1

114030 6,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,8

114030 2,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,3

114030 2,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,7

114030 4,7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,8

114030 8,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,6

114030 9,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,7

114030 7,7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,7

114030 8,7

114030 8

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,9

114030 5,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2

114030 2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,9

114030 2,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,2

114030 7,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,2

114030 5,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,1

114030 5,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6

114030 6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,1

114030 8,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,4

114030 6,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,7

114030 2,7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,5

114030 6,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,6

114030 7,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,9

114030 9,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,8

114030 5,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,2

114030 2,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4

114030 4

114030 9,4

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,4	
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,5	114030 9,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9	114030 9
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3	114030 3,3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5	114030 5,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,3	114030 5,3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,2	114030 9,2
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,8	114030 4,8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,4	114030 2,4
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8	114030 6,8
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,3	114030 7,3
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,1	114030 2,1
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,5	114030 7,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,7	114030 3,7
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,6	114030 3,6
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5	114030 4,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,8	114030 7,8
	114030 7

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,9

114030 8,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,4

114030 4,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,1

114030 9,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,6

114030 8,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,9

114030 3,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,2

114030 4,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,3

114030 9,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,9

114030 4,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,9

114030 7,9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,1

114030 4,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,7

114030 9,7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,7

114030 5,7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8,3

114030 8,3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3

114030 3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,6

114030 2,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,4

114030 7,4

114030 6,2

Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,2

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,4

114030 3,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5

114030 3,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,1

114030 7,1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,7

114030 6,7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5

114030 2,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,8

114030 3,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,6

114030 5,6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,4

114030 5,4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,8

114030 9,8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,3

114030 6,3