

HOLEX

Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114030, neprevlečeni, Tip: 1-10,5



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 115055 1-10,5 |
| GTIN | 4045197875495 |
| Razred artikla | 12B |

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Napotek:

Vel. 13,2–20: Z držalom s spustitvijo Ø 12,7 mm.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Območje vrtanja: 1 - 10,5 mm

Število svedrov: 24

Ø osnovne izvrtine: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Korak premera svedrov: 0,5 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Držalo | Cilindrično držalo |
| Število svedrov | 24 |
| Območje vrtanja | 1 - 10,5 mm |
| Korak premera svedrov | 0,5 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Serijska | HOLEX CleverDrill |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | DIN 338 |
| Tip | N |
| Toleranca nazivnega Ø | h8 |
| Kot konice | 130 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| v kaseti | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,8 mm oz. cole | 114030 6,8 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,2 mm oz. cole | 114030 10,2 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,5 mm oz. cole | 114030 7,5 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,3 mm oz. cole | 114030 3,3 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7 mm oz. cole | 114030 7 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5 mm oz. cole | 114030 4,5 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3 mm oz. cole | 114030 3 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3,5 mm oz. cole | 114030 3,5 |
| Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2 mm oz. cole | 114030 2 |
| | 114030 5 |

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 5 mm oz. cole

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 9 mm oz. cole

114030 9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 5,5 mm oz. cole

114030 5,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 6,5 mm oz. cole

114030 6,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 2,5 mm oz. cole

114030 2,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 4 mm oz. cole

114030 4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 1 mm oz. cole

114030 1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 10,5 mm oz. cole

114030 10,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 1,5 mm oz. cole

114030 1,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 8 mm oz. cole

114030 8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 9,5 mm oz. cole

114030 9,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 8,5 mm oz. cole

114030 8,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 6 mm oz. cole

114030 6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 10 mm oz. cole

114030 10

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz.
cole) 4,2 mm oz. cole

114030 4,2