



## Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114030, neprevlečeni, Tip: 1-13



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	115055 1-13
GTIN	4045197875501
Razred artikla	12B

### Opis

#### Izvedba:

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

**HOLEX CleverDrill:** Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

#### Napotek:

Vel. 13,2–20: Z držalom s spustitvijo Ø 12,7 mm.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Območje vrtanja: 1 - 13 mm

Število svedrov: 25

Korak premera svedrov: 0,5 mm

### Tehnični opis

Število svedrov	25
Območje vrtanja	1 - 13 mm
Korak premera svedrov	0,5 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Serija	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS

## Podatkovni list

Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega $\varnothing$	h8
Kot konice	130 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	60 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	30 m/min	K
CuZn	primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

### Pribor

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N $\varnothing$ DC h8 (mm oz. cole) 8,5	114030 8,5
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N $\varnothing$ DC h8 (mm oz. cole) 3,5	114030 3,5
	114030 12,5

## Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 12,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 11,5 114030 11,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9,5 114030 9,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5,5 114030 5,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 9 114030 9

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4 114030 4

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 12 114030 12

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10,5 114030 10,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6 114030 6

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2,5 114030 2,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7 114030 7

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,5 114030 7,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 11 114030 11

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 5 114030 5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 13 114030 13

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 3 114030 3

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 2 114030 2

114030 4,5

## Podatkovni list

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 4,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1

114030 1

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 1,5

114030 1,5

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 10

114030 10

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 8

114030 8

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oz. cole) 6,5

114030 6,5